



Steripower®
Mini 500



Händedesinfektion



Mini500®



Steripower GmbH & Co KG

Schiffbauernweg 1
D - 82319 Starnberg / Germany

Tel.: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 16
Fax: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 11

Internet: www.steripower.de
eMail: info@steripower.de



Vertriebspartner:

Desmat

Handelsagentur Arijs Eikens

Heinkelstrasse 22
33330 Gütersloh
Mobil +49 (0) 176 - 10 31 27 72
Tel. +49 (0)5241- 40 30 941
Fax +49 (0)5241- 40 30 942
e-mail: info@desmat.de
www.desmat.de



Mini500®

Desinfektion in Perfektion!

das berührungslose Händedesinfektionsgerät!

Akkubetrieb

dadurch flexible Positionierung.
Akkuleistung mindestens
6 Wochen oder 2500 Sprühstöße.

Optional:

Netzbetrieb möglich

Wartungsfrei

Abschließbar

Gehäuse abschließbar.

Kompatibilität

Jedes flüssige
Desinfektionspräparat
einsetzbar.
(Maximal 0,5 Liter)

Sichtfenster

Zur Überprüfung des
Füllstandes der eingestell-
ten Flasche

Abmessungen

Gerätemaße (ca.):

Höhe 200 mm
Breite 190 mm
Tiefe 102 mm

Designs

Den Mini500 gibt es in
allen RAL-Farben und
vielen weiteren Designs



Steripower®
Mini 500

Händedesinfektion

Sensor


Beim Einführen der Hände
löst der Sensor einen
Sprühstoß mit der ein-
gestellten Applikations-
menge aus.

Sprühkegel

benetzt die Hand
flächendeckend. Es ent-
steht keine Vernebelung
(keine Aerosoldämpfe).

Dosierung

Individuelle Applikationsmenge
einstellbar in 10 Stufen von
0,5 - 5 ml.
Zusätzliche Feindosierung der
Flüssigkeitsmenge möglich.



Mini500®

www.steripower.de